

Korken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 24mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 652010 24 |
| GTIN | 24991644410129 |
| Artikelklasse | 63R |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Længde | 50 mm |
| Ø på udgangsside | 38,8 mm |
| Nøglestørrelse | 24 mm |
| Drivfirkant | 3/4 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Forbindesstift til indsats, 3/4 tomme | 652900 |
| Gummiring til indsats, 3/4 tomme | 652800 |