

**Burrelåssliberondel, M14, Udvendig Ø: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567760 150
GTIN	2050001029522
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Vedhæftningsside med paddehattevæv**, af hensyn til et bedre greb af burrelåssliveskiver med polyvæv-velour.

Stabil **slibeskive** til generelle slibeopgaver.

**Anvendelse:**

**M14-gevind** til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. **40 m/s**.

**Bemærk:**

Burrelåssliveskive egner sig **ikke** til fiberburrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Udvendig Ø	150 mm
Hårdhedsgrad	middel
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

