

**Koken****IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 36mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652210 36
GTIN	4991644413102
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slag-nøgler og trykluftslag-nøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

### Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	36 mm
Længde	100 mm
Ø på udgangsside	51,8 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800
Forbindelsesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900