

MIRKA**Burrelås-slibestrimler ABRANET®, 81×133 mm, Korn: 320****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567845 320
GTIN	6416868510393
Artikelklasse	56M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

Fordel:

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

Anvendelse:

ABRANET®-strimler med burrelås til brug på rystepudsere eller til manuel brug sammen med håndslibeklods nr. 567856.

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærket) kunststof, jernfrie legeringer og aluminiumslegeringer, møbelkomponenter.

Teknisk beskrivelse

Korn	320
Serie	ABRANET®
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Slibeblad, bredde	81 mm
Slibeblad, længde	133 mm
Produktnavnsegenskab	81×133 mm
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		