

Korken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 36mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652010 36
GTIN	4991644410248
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	36 mm
Længde	55 mm
Ø på udgangsside	53,8 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800
Forbindesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900