

**MIRKA****ABRALON™-skive, Ø 77 mm, Korn: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567901 1000
GTIN	6416868625912
Artikelklasse	56M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Det patenterede finishingsystem ABRALON™ består af et vævet net med siliciumkarbidbelægning på et tyndt skumunderlag. Fordele:

- **Slibenettet giver mulighed for fri cirkulation af vand og luft; slibestøvet fjernes effektivt.**
- **Høj effektivitet – nedsat forarbejdnings- og lang standtid.**

**Anvendelse:**

Til manuel og maskinel **tør- eller vådslibning** af konturer, former, metaller **med høje overfladekrav** samt forpolering.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	1000
Skive-Ø	77 mm
Serie	ABRALON™
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddelunderlag	vævet net
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 77 mm

Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

PU-burrelåsslibetallerken Udvendig Ø 77 mm	567885 77
--	-----------