



## 12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 11/32tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637100 11/32
GTIN	4018754004218
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

#### Norm:

DIN 3124

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	12,5 mm
Nøglestørrelse	11/32 tommer
Længde	25 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

