

HOLEX**6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637220 7
GTIN	4045197598516
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	10,9 mm
Nøglestørrelse	7 mm
Længde	25 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats