

**Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 8X9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 8X9
GTIN	4045197384447
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

**Norm:****DIN 895****Materiale:**

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Overflade sort.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbehøjde h	4 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	9 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	110 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

