



12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 7/16tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637100 7/16
GTIN	4018754004232
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	7/16 tommer
Ø på udgangsside	15,7 mm
Længde	28 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

