

**Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 36X41mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 36X41
GTIN	4045197384676
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:**DIN 895****Materiale:**

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm²).

Overflade sort.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h	15 mm
Nøglestørrelse ₁	36 mm
Nøglestørrelse ₂	41 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	365 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

