

**Garant****6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 13mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637125 13     |
| GTIN                | 4045197497321 |
| Artikelklasse       | 61A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Surface Drive-nøgleåbningen giver et mere sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellem mål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ø på udgangsside        | 18,4 mm                       |
| Længde                  | 25,5 mm                       |
| Nøglestørrelse          | 13 mm                         |
| Nøglestørrelse          | 1/2 tommer                    |
| Drivfirkant             | 3/8 tommer                    |
| 6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive                  |
| Norm                    | DIN 3124                      |
| Drivprofil              | 6-kant-topnøgle Surface Drive |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Materiale   | Krom-vanadium-stål |
| Overflade   | forkromet          |
| Produkttype | Topnøgleindsats    |