

**Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 22X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm²).

Overflade sort.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	24 mm
maks. kæbehøjde h	9,5 mm
Nøglestørrelse ₁	22 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	230 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

