



12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 5/8tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637100 5/8 |
| GTIN | 4018754004263 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------------|
| Nøglestørrelse | 5/8 tommer |
| Ø på udgangsside | 21,7 mm |
| Længde | 31 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

