

**Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 12X13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 12X13
GTIN	4045197384492
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:**DIN 895****Materiale:**

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm²).

Overflade sort.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	13 mm
Nøglestørrelse ₁	12 mm
maks. kæbehøjde h	5,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	140 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

