



6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 8mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637200 8 |
| GTIN | 4018754002894 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637229

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------|
| Længde | 25 mm |
| Nøglestørrelse | 8 mm |
| Ø på udgangsside | 11,7 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| Materiale | HPQ®-specialstål |
| Overflade | vha. nikkelforkromning |
| med AS-Drive-profil | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |