

Garant**Kortbor HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 9,3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113140 9,3
GTIN	4045197003973
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Særdeles **robust og stabil** som følge af **den forstærkede kernetykkelse**.

Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.

Med tilspidsning form S (speciel).

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boreddybde (ca. 2-4xd) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 26,1 mm

Spånnotlængde L_c : 40 mm

Samlet længde L: 84 mm

Skaft-Ø D_s : 9,3 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Nominal Ø D_c	9,3 mm
Spånnotlængde L_c	40 mm
Antal skær Z	2

Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D _s	9,3 mm
Samlet længde L	84 mm
Norm	DIN 1897
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	26,1 mm
Spidsvinkel	130 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Type	FS
Spiralvinkel	38 grader
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor