

**HOLEX****Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 55X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613000 55X60
GTIN	4045197384713
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

**Norm:**

**DIN 895**

**Materiale:**

Specialstål (styrke 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Overflade sort.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>2</sub>	60 mm
maks. kæbehøjde h	19 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	55 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	525 mm
Norm	DIN 895
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Specialstål
Overflade	bruneret
Produkttype	Skruenøgle

