

**Garant****6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637125 17
GTIN	4045197497406
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Surface Drive-nøgleåbningen giver et mere sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellem mål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	23,4 mm
Længde	27 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Nøglestørrelse	21/32 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats