



## 12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 1/4tommer



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637100 1/4    |
| GTIN                | 4018754004195 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

#### Norm:

DIN 3124

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nøglestørrelse   | 1/4 tommer       |
| Længde           | 24 mm            |
| Ø på udgangsside | 9,7 mm           |
| Drivfirkant      | 3/8 tommer       |
| Drivprofil       | 12-kant-topnøgle |
| Produkttype      | Topnøgleindsats  |

