

**Koken****IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 50mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653950 50
GTIN	4991644465095
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Norm:****DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	79 mm
Længde	84 mm
Nøglestørrelse	50 mm
Drivfirkant	1.1/2 tommer

Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

## Tilbehør

Gummiring til indsats, 1 1/2 tomme Ø 95 mm	653990 95
Forbindelsesstift til indsats, 1 1/2 tomme Øxlængde 7X75 mm	653995 7X75