

Korkon**IMPACT-top, 6-kantet, 1 tomme, Nøglestørrelse: 60mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653010 60
GTIN	4991644435449
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	75 mm
Nøglestørrelse	60 mm
Ø på udgangsside	86,5 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 3/4 tomme	652800
Forbindesstift til indsats, 3/4 tomme	652900