

**Lamelslibevalse, lærred (A), Ø 100× 100 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568465 120
GTIN	4045197526687
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering af slibelærredet omkring slibevalsens aksel. Standardmål **Ø100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Anvendelse:

Til **fjernelse af rust og glødeskaller samt afgratning** og længdeslibning.

Bemærk:

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	3700 min ⁻¹
Korn	120
Slibemiddelunderlag	Tekstil
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm

Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Lamelslibevalse, lærred, slidset

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		