

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 90mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 653950 90 |
| GTIN | 4991644465309 |
| Artikelklasse | 63R |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------------|
| Nøglestørrelse | 90 mm |
| Ø på udgangsside | 128 mm |
| Længde | 112 mm |
| Drivfirkant | 1.1/2 tommer |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Forbindelsesstift til indsats, 1 1/2 tomme Øxlængde 7X75 mm | 653995 7X75 |
| Gummiring til indsats, 1 1/2 tomme Ø 95 mm | 653990 95 |