

HOLEX**Lamelslibevalse, fleece (A), Ø 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 568475 280 |
| GTIN | 4045197526755 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Standardmål **Ø 100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot. Fiber forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Fin fleece til **lette rengøringsopgaver** og en **ensartet overfladefinish**.

Bemærk:

Anvend afstandsringssæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 2800 min ⁻¹ |
| Slibemiddelunderlag | Rengøringssskind |
| Kornstørrelsessammenligning | 280 |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Rulle-Ø | 100 mm |
| Valsebredde | 100 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 100× 100 mm |
| Borings-Ø | 19 mm |
| Produkttype | Fiberlamelslibevalse |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |