



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 55mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613500 55 |
| GTIN | 4018754019069 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Nøglelængde L | 560 mm |
| maks. kæbehøjde h ₁ | 15 mm |
| Nøglestørrelse | 55 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 22 mm |
| Norm | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Ringstilling | 15 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Chrome-Alloy-Steel |
| Overflade | vha. nikkelforkromning |
| Produkttype | Skruenøgle |