



## Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 27mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613500 27     |
| GTIN                | 4018754018925 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

#### Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600</strong>

### Teknisk beskrivelse

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Nøglestørrelse                       | 27 mm      |
| maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>       | 13 mm      |
| Nøglelængde L                        | 300 mm     |
| Nøglestørrelse, mål                  | metrisk    |
| maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub> | 18 mm      |
| Norm                                 | DIN 3113 A |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Norm              | ISO 3318               |
| Norm              | ISO 7738               |
| Ringstilling      | 15 grader              |
| Produktionsmetode | sænksmedet             |
| Materiale         | Chrome-Alloy-Steel     |
| Overflade         | vha. nikkelforkromning |
| Produkttype       | Skruenøgle             |