

**HOLEX****12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637320 19
GTIN	4045197557605
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lang, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 637322).

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	25,6 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Længde	64 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

