

**Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637450 E14
GTIN	4018754003716
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 12,9 mm

Ø på udgangsside: 16,5 mm

Længde: 28 mm

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	16,5 mm
Længde	28 mm
Torx®-profil	E14
Profilmål A	12,9 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats