

**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637560 TX20
GTIN	4018754002832
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
Torx®-profil	TX20
Længde	49 mm
Profilmål A	3,8 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

