

**HOLEX****12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637320 10
GTIN	4045197556615
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lang, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 637322).

**Teknisk beskrivelse**

Længde	64 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	14,6 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

