



## Multitandsskruebit, 3/8 tomme til XZN-skruer, Til skruer: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637520 M5
GTIN	4018754002672
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruer. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Længde	52 mm
Ø indgangsside	17,8 mm
Til skruer	M5
Drivfirkant	3/8 tomme
Drivprofil	Multitandsskrueetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

