



## 6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637600 3
GTIN	4018754002566
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637629

### Teknisk beskrivelse

Længde	52 mm
sekskant	3 mm
Ø indgangsside	17,8 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

