



Multitandsskruebit, 3/8 tomme til XZN-skruer, Til skruer: M8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637520 M8 |
| GTIN | 4018754002696 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruer. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|------------------------|
| Ø indgangsside | 17,8 mm |
| Til skruer | M8 |
| Længde | 52 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tomme |
| Drivprofil | Multitandsskruetrækker |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

