



12-kantet hoved 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 18mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637300 18
GTIN	4018754002245
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	65 mm
Ø på udgangsside	24,2 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Drivfirkant	3/8 tomme
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

