



## Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 41 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613500 41
GTIN	4018754019021
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

#### Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600</strong>

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>	17 mm
Nøglelængde L	480 mm
Nøglestørrelse	41 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	26 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle