



Multitandsskruebit, 3/8 tomme til XZN-skruer, Til skruer: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637520 M10
GTIN	4018754002702
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
Længde	52 mm
Til skruer	M10
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Multitandsskrueetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

