

**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637560 TX9
GTIN	4018754002801
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	49 mm
Profilmål A	2,5 mm
Torx®-profil	TX9
Ø indgangsside	17,8 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

