



6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637600 10
GTIN	4018754002627
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637629

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
sekskant	10 mm
Længde	52 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

