

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Konusbørste, forkrøppet Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,5 mm
Antal snoninger	20
Børste-Ø D ₁	115 mm
Besætningslængde H ₁	24 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹

Besætningsbredde L ₁	12 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	Skiftende snoning
Produkttype	Konusbørste