

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smal rundbørste lige, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×borings-Ø d1:
115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571400 115X22
GTIN	4017359154854
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat ståltråd 0,50 mm, slank konstruktion, **snoet** og fast indpreset i ståltallerken. Lang standtid og roligt løb.

Anvendelse:

Velegnet til bearbejdning af **U- og V-svejsesømme**, der ofte vælges til rørforbindelser.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	22 mm
Antal snoninger	32
Børste-Ø D ₁	115 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsbredde L ₁	6 mm

Borings-Ø d ₁	22 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive