



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 8 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613700 8
GTIN	4045197159458
Artikelklasse	61A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

AS-drive – den specielle profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Den tager fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj . – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Nøglelængde L: 115 mm

maks. kæbehøjde h₁: 4,5 mm

maks. ringhøjde h_{2 maks.}: 7 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	115 mm
maks. kæbehøjde h ₁	4,5 mm
Nøglestørrelse	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	7 mm
Ringstilling	15 grader

