

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde:
200X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570300 200X16
GTIN	4017359147245
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	200 mm
Børstebredde	16 mm
Borings-Ø til udboring op til	80 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	33 mm
Borings-Ø d ₁	16 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,3 mm
Produkttype	Renseskive