

**Ringgaffelnøglesæt, fosfateret, Antal nøgler: 19****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613910 19 |
| GTIN | 4045197385307 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--------------------|
| Antal nøgler | 19 |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Ringstilling | 15 grader |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | fosfateret |
| Produktnavnsegenskab | fosfateret |
| Produkttype | Skruenøgle |

Tilbehør

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm | 613900 24 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm | 613900 9 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm | 613900 22 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm | 613900 8 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm | 613900 15 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm | 613900 14 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm | 613900 6 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm | 613900 7 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm | 613900 21 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm | 613900 10 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm | 613900 20 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm | 613900 12 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm | 613900 11 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm | 613900 13 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm | 613900 19 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm | 613900 16 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm | 613900 18 |
| Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm | 613900 17 |