



## Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 5,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Artikelklasse	61A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **AS-drive** profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

#### Bemærk:

**AS-drive** – den specielle profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Den tager fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj . – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Nøglelængde L: 100 mm

maks. kæbehøjde h<sub>1</sub>: 4 mm

maks. ringhøjde h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

### Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	100 mm
maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>	4 mm
Nøglestørrelse	5,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	6 mm
Ringstilling	15 grader

