

**6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med kuglehoved, sekskant: 5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637625 5
GTIN	4045197562319
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Ø indgangsside: 18 mm

Længde: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	18 mm
sekskant	5 mm
Længde	100 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

