



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 6 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613700 6
GTIN	4045197159434
Artikelklasse	61A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

AS-drive – den specielle profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Den tager fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj . – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Nøglelængde L: 105 mm

maks. kæbehøjde h₁: 4 mm

maks. ringhøjde h_{2 maks.}: 6 mm

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h ₁	4 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Nøglelængde L	105 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	6 mm
Ringstilling	15 grader

