



6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med kuglehoved, sekskant: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637625 10
GTIN	4045197562340
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	20 mm
Længde	100 mm
sekskant	10 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats