



## Overall Quality Dress, lysegrå, Konfektionsstørrelse DE: 44



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091132 44
GTIN	4014382988678
Artikelklasse	09S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Arbejdstøj **Quality Dress** i 100% bomuldsstof. Bomuld er særdeles modstandsdygtigt over for kemiske og mekaniske påvirkninger samt varme. Naturproduktet bomuld giver en behagelig brugerkomfort takket være temperaturregulerende egenskaber og en høj sugeevne.

**Overall** med 6 cm regulerbar talje.

- **Påsyet, forhøjet nyrebeskyttelse.**
- **Påsat, åben smæklomme med burrebåndsopdeling.**
- **Dobbelt smæk med lynlåslomme.**
- **Slagfast og varmebestandig kunststoflukning.**

#### Beskrivelse:

- **Lynlås i skridtet.**
- **To påsatte, forstærkede forlommer.**
- **Benlomme.**
- **Påsat mobilomme.**
- **Forstærket knæområde.**
- **Tommestoklomme.**

#### Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

**Kan leveres i andre farver på forespørgsel.**

**Overall i kornblå** udførelse under nr. 091131.

Tekstilsammensætning: 100% bomuld

Materialegrammatur/vævtæthed: 285 g/m<sup>2</sup>

Beklædning, standard: UV-standard 801

Vask: 60 °C farvet vask

## Teknisk beskrivelse

Materiale	Bomuld
Nyrebeskyttelse	ja
Konfektionsstørrelse DE	44
Sidelommer	påsat, forstærket
Antal sidelommer	2
Smækломme	påsat med burrlåsinddeling
Antal lårlommer	1
Benafslutning	lige, åben
Antal tommestoklommer	1
dobbelt smæk med lynlåsломme.	ja
Antal knælommer	2
Størrelse FR	38
Spændelukning	slagfast, varmebestandig kunststoflukning
Bukselukning	Lynlås
Mobillomme	ja
Unisex-størrelse	S
forstærket knæområde.	ja
Str. UK	28R
Str. US	30/30
Størrelse IT	38
Serie	QUALITY DRESS
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Størrelse ES	38

Størrelse NL	44
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	100% bomuld
Materialegrammatur/vævtæthed	285 g/m <sup>2</sup>
Beklædning, standard	UV-standard 801
Vask	60 °C farvet vask
Blegning	Ingen blegning
Kemisk rengøring	Rengøring med perchlorethylen
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle	Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve	lysegrå
Produkttype	Overall