



## JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 19mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614875 19
GTIN	4013288184764
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Ring-ende vinklet 15°, reverserbar.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

### Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	34,7 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	11 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse	19 mm
Nøglelængde L	246 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	9,5 mm
Kæbebredde b	42 mm
Producentbetegnelse	6001 Joker Switch
Ringstilling	15 grader
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Materiale	Krom-molybdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

---

## Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------